

Технический паспорт

Донная вставка FT

Артикульный номер: 6103480



Донная вставная пластина для кабельного лотка лестничного типа.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6103480
Тип	ELB-L 60 FT
Обозначение 1	Донная вставная пластина
Обозначение 2	с перфор.д. каб лотк лест типа
Производитель	OBO
Размер	600x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	322,87 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	8,2976 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Донная вставка FT

Артикульный номер: 6103480



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	600 мм
Высота	45 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Прочность материала	1 мм
---------------------	------