

# Технический паспорт

Бетонное основание для системы FangFix, 10 кг

Артикульный номер: 5403103



- система состоит из основания FangFix и зажимов;
- зажим FangFix из стали VA, отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- основание 10 кг Ø 289 мм, высокая устойчивость;
- простой и быстрый монтаж молниеприемного стержня с помощью дюбелей;
- морозостойкий бетон;
- возможность группировки (штабелирования) оснований FangFix;
- подходит для молниеприемных стержней диаметром 16 мм.



**BET** бетон

## Исходные данные

Артикульный номер	5403103
Тип	F-FIX-10
Обозначение 1	Система FangFix
Обозначение 2	Комплексная система
Производитель	OVO
Размер	10kg
Материал	бетон
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1155 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	3,6071 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

## Размеры



Высота	118,5 мм
--------	----------

# Технический паспорт

Бетонное основание для системы FangFix, 10 кг

Артикульный номер: 5403103



## Технические характеристики

Установка молниеприемного стержня	Резьба
Исполнение	Цоколь
Масса	10 кг
Номинальный размер Ø	295 мм
Посадка	Rd 8 мм
Суженный	нет