

# Технический паспорт

## Зажим для бетонного основания FangFix

Артикульный номер: 5403219



- клемма FangFix из VA для RD 8 мм;
- соответствует требованиям VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- монтаж провода круглого сечения на молниеприемном стержне при помощи всего одного болта;
- подходит для молниеприемных стержней труб диаметром 16 мм.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

### Исходные данные

Артикульный номер	5403219
Тип	F-FIX-KL
Обозначение 1	Клемма FangFix
Производитель	OBO
Размер	RD8
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	8,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,6674 кг CO <sub>2e</sub> / 1 Шт.


# Технический паспорт

Зажим для бетонного основания FangFix

Артикульный номер: 5403219



## Размеры



Ширина	70 мм
Высота	55 мм

## Технические характеристики

Посадка	Rd 8 мм
---------	---------