

# Технический паспорт

## Держатель молниеприемного стержня для коньковой черепицы

Артикульный номер: 5403333



Держатель для простого, быстрого и надежного крепления молниеприемных стержней Ø 16 мм на коньковой черепице:

- держатель из нержавеющей стали V2A, молниеприемный стержень из алюминия;
- быстрый и простой монтаж благодаря предварительно установленному молниеприемному стержню;
- длина молниеприемного стержня: 1000 мм;
- ширина регулируется в диапазоне 180-260 мм;
- расстояние до конькового держателя: 110 мм (5403330);
- расстояние до конькового держателя: 300 мм (5403333);

Применение: для защиты кровельных надстроек, например, фотогальванических установок и спутниковых/телевизионных систем.

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

### Исходные данные

Артикульный номер	5403333
Тип	F-Fix-132-300
Обозначение 1	Держатель молниеприем. стержня
Обозначение 2	для коньковой черепицы
Производитель	OBO
Размер	1m
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	78 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	3,766 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Держатель молниеприемного стержня для коньковой черепицы

Артикульный номер: 5403333



## Размеры



Размер L 300 мм