

Технический паспорт

Винтовой балочный зажим, с резьбой

Артикульный номер: 1488074



С резьбой.

Макс. момент затяжки: 8 Нм



TG Ковкий чугун

Исходные данные

Артикульный номер	1488074
Тип	FL1-G M8 TG
Обозначение 1	Винтовая несущая скоба
Обозначение 2	С внутренней резьбой M8
Производитель	OBO
Размер	0-17mm
Материал	Ковкий чугун
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	8,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винтовой балочный зажим, с резьбой

Артикульный номер: 1488074



Размеры



Длина	38 мм
Ширина	19 мм
Высота	35 мм
Размер В	19 мм
Размер F	18 мм
Размер G (мм)	M8
Размер Н	35 мм
Размер L	38 мм

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Резьба
Вид крепления	Привинтить
Разрушающая нагрузка	1,2 кН
Толщина фланца F макс.	18 мм
Толщина фланца F мин.	0 мм
Подходит для метрического стержня с резьбой	8
Метрическая резьба макс. момент затяжки	8 Nm
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет