

Технический паспорт

Винтовой балочный зажим, с резьбой

Артикульный номер: 1488090



С резьбой.

Макс. момент затяжки: 21 Нм



TG

Ковкий чугун

Исходные данные

Артикульный номер	1488090
Тип	FL3-G M12 TG
Обозначение 1	Винтовая несущая скоба
Обозначение 2	С внутренней резьбой M12
Производитель	OBO
Размер	0-26mm
Материал	Ковкий чугун
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	22 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винтовой балочный зажим, с резьбой

Артикульный номер: 1488090



Размеры



Длина	58 мм
Ширина	23,5 мм
Высота	54 мм
Размер В	23,5 мм
Размер F	26 мм
Размер G (мм)	M10
Размер Н	54 мм
Размер L	58 мм

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Резьба
Вид крепления	Привинтить
Разрушающая нагрузка	3,5 кН
Толщина фланца F макс.	26 мм
Толщина фланца F мин.	0 мм
Подходит для метрического стержня с резьбой	12
Метрическая резьба	12
макс. момент затяжки	21 Nm
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет