


Технический паспорт

Конструкционный и подвесной профиль

Артикульный номер: 6399061



Плоский профиль для создания конструкций.



CE

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6399061
Тип	FLA 5 FT
Обозначение 1	Полосовая сталь
Обозначение 2	с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	40x5x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	155 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,3029 кг CO ₂ e / 1 Метр

Технический паспорт

Конструкционный и подвесной профиль


Артикульный номер: 6399061



Размеры



Размер	40 x 5
Длина	3 000 мм
Ширина	40 мм
Высота	5 мм
Размер L	3 000 мм



Технический паспорт

Конструкционный и подвесной профиль

Артикульный номер: 6399061



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	Разделительная полочка перфорированная
Исполнение	Одинарный профиль
Артикулы EPD	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Ширина отверстия	40 мм
Прочность материала	5 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	Плоский профиль