

# Технический паспорт

Плоский проводник из меди

Артикульный номер: 5021830



- согласно ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 (VDE 0185-561-2)
- соответствует требованиям VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305)
- для систем молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов



Cu Медь

## Исходные данные

Артикульный номер	5021830
Тип	FL 25-CU
Обозначение 1	Плоский проводник
Обозначение 2	кольцевой
Производитель	OBO
Размер	25x3
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Метр
Масса	67 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,0219 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

Плоский проводник из меди

Артикульный номер: 5021830



## Размеры



Длина	50 мм
Ширина	25 мм
Высота	3 мм
Размер В	25 мм
Размер Н	3 мм

## Технические характеристики

Кольцо стандартного размера (ок. кг)	33
Кольцо стандартного размера (ок. м)	50
Length tolerance ±	5 %
Поперечное сечение	75 мм <sup>2</sup>