

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и
комбинированной гайкой F
Артикульный номер: 6406122



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с комбинированной гайкой.
Например, для установки в продольное отверстие 7 x 20 мм или 7 x 32 мм.




St	Сталь
F	огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6406122
Тип	FRSB 6x12 F
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с комбинированной гайкой
Производитель	OBO
Размер	M6x12
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,812 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	12 мм
Размер D	13,5 мм
Размер d	6 мм
Размер L	12 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и
комбинированной гайкой F
Артикульный номер: 6406122



Технические характеристики

Класс прочности	5.6
Метрическая резьба	6
С гайкой	да
Размер под ключ	10