

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и
комбинированной гайкой F
Артикульный номер: 6406125



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с комбинированной гайкой.




CE

St	Сталь
F	огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6406125
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с комбинированной гайкой
Производитель	OVO
Размер	M6x12
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,84 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	12 мм
Размер D	13,5 мм
Размер d	6 мм
Размер L	12 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и
комбинированной гайкой F

Артикульный номер: 6406125



Технические характеристики

Класс прочности	5.6
Метрическая резьба	6
С гайкой	да
Размер под ключ	10