

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой

Артикульный номер: 6406133



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с комбинированной гайкой.
Для универсального крепления деталей конструкции. Продукт применяется только в сухих атмосферных условиях.




St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6406133
Тип	FRSB 6x12 VZ G
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с комбинированной гайкой
Производитель	OBO
Размер	M6x12
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	12 мм
Размер D	13,5 мм
Размер d	6 мм
Размер L	12 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и
комбинированной гайкой

Артикульный номер: 6406133



Технические характеристики

Класс прочности	5.6
Метрическая резьба	6
Вид резьбы	Метрический
Форма головки	Полукруглая низкая головка с четырехгранником
с фланцем	нет
С гайкой	да
С подкладной шайбой	нет
Размер под ключ	10
Винтовая система	Прочее
Самофиксирующийся	нет
Полная резьба	да
Левая резьба	нет