

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и
комбинированной гайкой A2
Артикульный номер: 6406189



Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой.



CE


A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6406189
Тип	FRSB 6x16 A2
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с комбинированной гайкой
Производитель	OBO
Размер	M6x16
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	16 мм
Размер D	13,5 мм
Размер d	6 мм
Размер L	16 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и
комбинированной гайкой А2

Артикульный номер: 6406189



Технические характеристики

Класс прочности	A2-70
Метрическая резьба	6
С гайкой	да
Размер под ключ	10