

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и
комбинированной гайкой
Артикульный номер: 6406193



Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой.




CE

A4 Нержавеющая сталь 1.4401

Исходные данные

Артикульный номер	6406193
Тип	FRSB 6x16 A4
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с комбинированной гайкой
Производитель	OBO
Размер	M6x16
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	16 мм
Размер D	13,5 мм
Размер d	6 мм
Размер L	16 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и
комбинированной гайкой

Артикульный номер: 6406193



Технические характеристики

Класс прочности	A4-50
Метрическая резьба	6
С гайкой	да
Размер под ключ	10