

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и
комбинированной гайкой

Артикульный номер: 6406907



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с комбинированной гайкой.




CE

St	Сталь
F	огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6406907
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с комбинированной гайкой
Производитель	OBO
Размер	M6x30
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,232 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	30 мм
Длина	1 ft
Размер D	13,5 мм
Размер d	6 мм
Размер L	30 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и
комбинированной гайкой

Артикульный номер: 6406907



Технические характеристики

Класс прочности	5.6
Метрическая резьба	6
С гайкой	да
Размер под ключ	10