

Технический паспорт

Винт с полукруглой низкой головкой
и комбинированной гайкой, цвет черный, G
Артикульный номер: 6406210



Винт с полукруглой низкой головкой, квадратным подголовком
и комбинированной гайкой для универсального крепления деталей
конструкции.



St

Сталь

GSP

Electrogalvanised, black-passivated

Исходные данные


Артикульный номер	6406210
Тип	FRSB M6x20 G SW
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с комбинированной гайкой
Производитель	OBO
Размер	M6x20
Цвет	черный
Материал	Сталь
Поверхность	Гальванически оцинковано, с пассивацией черного цвета
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Винт с полукруглой низкой головкой
и комбинированной гайкой, цвет черный, G
Артикульный номер: 6406210



Размеры



Длина	20 мм
Размер D	13,5 мм
Размер d	6 мм
Размер L	20 мм

Технические характеристики

Класс прочности	5.6
Метрическая резьба	6
С гайкой	да
Размер под ключ	10