

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6406870



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.


CE

A4 Нержавеющая сталь 1.4401

Исходные данные

Артикульный номер	6406870
Тип	FRS 10x20 A4
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с шайбой и гайкой
Производитель	OBO
Размер	M10x20
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	20 мм
Размер D	24 мм
Размер d	10 мм
Размер L	20 мм

Технические характеристики

Класс прочности	A4-70
Метрическая резьба	10
С гайкой	да
Размер под ключ	17