

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6407524



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с подкладной шайбой и шестигранной гайкой.


CE

A4	Нержавеющая сталь 1.4401
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6407524
Тип	FRS 10x25 A4
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с шайбой и гайкой
Производитель	OBO
Размер	M10x25
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	25 мм
Размер D	24 мм
Размер d	10 мм
Размер L	25 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6407524



Технические характеристики

Класс прочности	A4-70
Метрическая резьба	10
С гайкой	да
Размер под ключ	17