

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой

Артикульный номер: 6407521



Болт с полукруглой плоской головкой, с квадратным подголовком, в комплекте с комбинированной гайкой.




St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6407521
Тип	FRS 10x25 G
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с комбинированной гайкой
Производитель	OBO
Размер	M10x25
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,926 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0944 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	25 мм
Размер D	24 мм
Размер d	10 мм
Размер L	25 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и
комбинированной гайкой

Артикульный номер: 6407521



Технические характеристики

Класс прочности	8.8
Вид резьбы	Метрический
Форма головки с фланцем	Полукруглая низкая головка с четырехгранником нет
С гайкой	да
С подкладной шайбой	нет
Винтовая система	Прочее
Самофиксирующийся	нет
Полная резьба	да
Левая резьба	нет