

# Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2

Артикульный номер: 6407537



Винт с полукруглой плоской головкой с квадратным подголовником. С шайбой и шестигранной гайкой.

Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшиими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.

CE


A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	6407537
Тип	FRS 10x25 TPS A2
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	для TPS + шайбы + гайки
Производитель	ОВО
Размер	M10x25
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2023 кг CO2e / 1 Шт.

## Размеры



Длина	25 мм
Размер D	18 мм
Размер d	10 мм
Размер L	25 мм

# Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2

Артикульный номер: 6407537



## Технические характеристики

Класс прочности	A2-70
Метрическая резьба	10
Вид резьбы	Метрический
Форма головки	Полукруглая низкая головка с четырехгранником
с фланцем	нет
С гайкой	да
С подкладной шайбой	да
Винтовая система	Прочее
Самофиксирующийся	нет
Полная резьба	да
Левая резьба	нет