


Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6407536



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.

Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.



St

Сталь


F

огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6407536
Тип	FRS 10x25 TPS F
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	для TPS + шайбы + гайки
Производитель	OBO
Размер	M10x25
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	25 мм
Размер D	18 мм
Размер d	10 мм
Размер L	25 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6407536



Технические характеристики

Класс прочности	5.6
Метрическая резьба	10
С гайкой	да
Размер под ключ	17