

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2

Артикульный номер: 6406726



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.


CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	6406726
Тип	FRS 10x30 A2
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с шайбой и гайкой
Производитель	OBO
Размер	M10x30
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	30 мм
Размер D	24 мм
Размер d	10 мм
Размер L	30 мм

Технические характеристики

Класс прочности	A2-70
Метрическая резьба	10
С гайкой	да
Размер под ключ	17