

# Технический паспорт

## Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2

Артикульный номер: 6406556



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.  
Например, для установки в продольное отверстие 7 x 20 мм или 7 x 32 мм.




**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

### Исходные данные

Артикульный номер	6406556
Тип	FRS 6x16 A2
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с шайбой и гайкой
Производитель	OBO
Размер	M6x16
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,869 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры



Длина	16 мм
Размер D	13,5 мм
Размер d	6 мм
Размер L	15 мм

### Технические характеристики

Класс прочности	A2-70
Метрическая резьба	6
С гайкой	да
Размер под ключ	10