

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2

Артикульный номер: 6406602

OBO
BETTERMANN



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.

Болт с полукруглой плоской головкой используется вместе с фиксатором типа GKS 34 и соединителем типа GSV 34.


CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	6406602
Тип	FRS 6x20 A2
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с шайбой и гайкой
Производитель	ОВО
Размер	M6x20
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,942 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,047 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры



Длина	20 мм
Размер D	13,5 мм
Размер d	6 мм
Размер L	20 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2

Артикульный номер: 6406602



Технические характеристики

Класс прочности	A2-70
Метрическая резьба	6
Вид резьбы	Метрический
Форма головки	Полукруглая низкая головка с четырехгранником
с фланцем	нет
С гайкой	да
С подкладной шайбой	да
Размер под ключ	10
Винтовая система	Прочее
Самофиксирующийся	нет
Полная резьба	да
Левая резьба	нет