


# Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6406939



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.

Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.


CE

|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Сталь              |
| F  | огневое цинкование |

## Исходные данные

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Артикульный номер           | 6406939                     |
| Тип                         | FRS 8x16 F 5.6              |
| Обозначение 1               | Болт с полукруглой головкой |
| Обозначение 2               | с шайбой и гайкой           |
| Производитель               | OBO                         |
| Размер                      | M8x16                       |
| Материал                    | Сталь                       |
| Поверхность                 | Горячая оцинковка           |
| Стандарт поверхности        | DIN 267, Teil 10            |
| Минимальная единица продажи | 50                          |
| Единица расхода             | Шт.                         |
| Масса                       | 2 кг                        |
| Единица веса                | кг/100 шт.                  |

## Размеры



|          |       |
|----------|-------|
| Длина    | 16 мм |
| Размер D | 20 мм |
| Размер d | 8 мм  |
| Размер L | 16 мм |

# Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6406939



## Технические характеристики

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Класс прочности    | 5.6 |
| Метрическая резьба | 8   |
| С гайкой           | да  |
| Размер под ключ    | 13  |