

Технический паспорт

Крышка нисходящего плоского угла из листовой стали

Артикульный номер: 6287070



Крышка для плоских углов.



St Сталь

Исходные данные

Артикульный номер	6287070
Тип	FUOP3RW
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	для плоского угла нисход пульт
Производитель	OBO
Размер	12x76,5x400
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Сталь
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	41 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,1509 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка нисходящего плоского угла из листовой стали

Артикульный номер: 6287070



Размеры



Длина	400 мм
Ширина	76,5 мм
Высота	12 мм

Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Не содержит галогенов	да
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-25 C