

# Технический паспорт

## G-образный проволочный лоток Magic® 150 A4


Артикульный номер: 6005574



G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.

Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.

Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.



- A4** Нержавеющая сталь 1.4401
- 2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Артикульный номер  | 6005574                              |
| Тип  | G-GRM 150 100 A4                     |
| Обозначение 1  | Проволочный лоток GR-Magic           |
| Производитель  | OBO                                  |
| Размер   | 150x100x3000                         |
| Цвет   | цвета нержавеющей стали              |
| Материал   | Нержавеющая сталь 1.4401             |
| Поверхность  | без обработки, дообработанный        |
| Стандарт поверхности                                       |                                      |
| Минимальная единица продажи                                | 3                                    |
| Единица расхода  | Метр                                 |
| Масса  | 127,26 кг                            |
| Единица веса   | кг/100 м                             |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 6,3739 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр |


# Технический паспорт

## G-образный проволочный лоток Magic® 150 A4



Артикульный номер: 6005574

### Размеры



|          |          |
|----------|----------|
| Длина    | 3 000 мм |
| Ширина   | 100 мм   |
| Ширина   | 3,94 in  |
| Высота   | 150 мм   |
| Высота   | 5,91 in  |
| Размер А | 120 мм   |
| Размер В | 100 мм   |
| Размер С | 68 мм    |
| Размер Н | 155 мм   |

### Технические характеристики

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Конструкция соединителей                       | Встроенный соединитель  |
| Вид крепления монтажной системы                | Потолок Стена           |
| Повышение живучести конструкции                | нет                     |
| Встроенная перегородка                         | без                     |
| Полезное поперечное сечение                    | 107 см <sup>2</sup>     |
| Полезное поперечное сечение                    | 10700 мм <sup>2</sup>   |
| Форма профиля                                  | G-образная форма        |
| Нержавеющая сталь, протравленная               | да                      |
| Соединитель безболтовой                        | да                      |
| Конструкция для больших расстояний             | нет                     |
| Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 | Тип II                  |
| Вид соединителя кабеленесущей системы          | Крепление защелкиванием |

# Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 150 A4

Артикульный номер: 6005574



## Нагрузки

|   |           |
|---|-----------|
| Используемые расстояния между опорами мин.  | 1 м       |
| Используемые расстояния между опорами макс. | 2,5 м     |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 0,6 кН/м  |
| Расстояние между опорами: 1,5 м.            | 0,5 кН/м  |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 0,35 кН/м |
| Расстояние между опорами 2,5 м              | 0,3 кН/м  |