

Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 50 A4


Артикульный номер: 6005565



G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.

Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.

Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.



A4 Нержавеющая сталь 1.4401

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6005565
Тип	G-GRM 50 50 A4
Обозначение 1	Проволочный лоток GR-Magic
Производитель	OBO
Размер	50x50x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	66,333 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,4244 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 50 A4




Артикульный номер: 6005565

Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	50 мм
Ширина	1,97 in
Высота	50 мм
Высота	1,97 in
Размер А	38 мм
Размер В	55 мм
Размер С	33 мм
Размер Н	55 мм



Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 50 A4

Артикульный номер: 6005565



Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	17 см ²
Полезное поперечное сечение	1700 мм ²
Форма профиля	G-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Соединитель безболтовой	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием