


Технический паспорт

Верхняя часть, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2
Артикульный номер: 6112413



Крышка для кабельных коробов Rapid 45-2 GA... . Крышка состоит из базового пластикового и основного алюминиевого профиля.

Примечание:

У каналов, и фасонных деталях, выполненных из анодированного алюминия, возможны незначительные изменения в цвете, связанные с распылением, допустимым с учетом материала и способа изготовления (по стандарту DIN 17 611). Электроустановочные изделия размером 45 мм могут встраиваться непосредственно в профиль. При использовании накладных деталей (крышек) из PC/ABS из-за использования различных материалов возможны различия в цвете.



Alu Алюминий

EL анодированный

Исходные данные

Артикульный номер	6112413
Тип	GA-OT45EL
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	Rapid 45-2, алюмин.
Производитель	OBO
Размер	45x2000
Цвет	алюминиевый
Материал	Алюминий
Поверхность	Анодированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	47,45 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,7547 кг CO ₂ e / 1 Метр

Технический паспорт

Верхняя часть, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2
Артикульный номер: 6112413



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	45 мм
Высота	19 мм

Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Не содержит галогенов	да
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Вид защиты	IP40
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C