

# Технический паспорт

## Перегородка GA-TW70

Артикульный номер: 6279711



Разделительная перегородка для установки в алюминиевых коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA и Rapid IBIS и электромонтажных колоннах ISS для прокладки кабелей и проводов при наличии разных уровней напряжения.

При вертикальном монтаже коробов для монтажа электроустановочных изделий, а также при установке электромонтажных колонн ISS для надежной фиксации разделительной перегородки требуется использовать фиксатор крышки, тип KL80A.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6279711                              |
| Тип                                                        | GA-TW70                              |
| Обозначение 1                                              | Перегородка                          |
| Обозначение 2                                              | для GA 70                            |
| Производитель                                              | OBO                                  |
| Размер                                                     | 8,4x51x2000                          |
| Цвет                                                       | цинковый                             |
| Материал                                                   | Сталь                                |
| Поверхность                                                | оцинкован конвейерным методом        |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN 10346                         |
| Минимальная единица продажи                                | 2                                    |
| Единица расхода                                            | Метр                                 |
| Масса                                                      | 51,5 кг                              |
| Единица веса                                               | кг/100 м                             |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 1,3854 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр |


# Технический паспорт

Перегородка GA-TW70

Артикульный номер: 6279711



## Размеры



|        |          |
|--------|----------|
| Длина  | 2 000 мм |
| Ширина | 51 мм    |
| Высота | 8,4 мм   |

## Технические характеристики

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Исполнение                        | Одинарная    |
| Вид крепления                     | Вкладываемый |
| Подходит для высоты канала        | 70           |
| Не содержит галогенов             | да           |
| Вид защиты                        | IP30         |
| Коэффициент прочности             | IK10         |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C         |
| Диапазон рабочих температур мин.  | -25 C        |