

Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES2, с ручкой

Артикульный номер: 7405116



Резервуар прибора с рукояткой для макс. 3 отдельных приборов серии Modul 45 в одном универсальном кронштейне UT3, применение в системах каналов во внутренних помещениях.
Возможно применение до макс. 2 электроустановочных изделий с центральной платой 50 мм.
Электромонтажный лючок GES2, с ручкой, 1-секционный, для установки монтажной коробки MT2.



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7405116
Тип	GES2 U 7011
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для монтажа канала
Производитель	OBO
Размер	192x118x70
Цвет	серый RAL 7011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	61,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,2466 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES2, с ручкой

Артикульный номер: 7405116



Размеры



Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	3
Количество монтажных коробок	1
Исполнение	прямоугольной формы
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	нет
Высота пола мин.	73 мм
Подходит для наружного применения	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	нет
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для монтажного основания	250
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
Длина, наружный размер	194 мм
Длина, монтажный размер	180 мм
С выемкой напольного покрытия	да
Номинальный размер монтажных элементов	2
Исполнение с рамкой	Защитная рамка для напольного покрытия
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20

Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES2, с ручкой

Артикульный номер: 7405116



Технические характеристики

Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK08
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Диапазон зажима D макс.	29 мм
Диапазон зажима D мин.	7 мм
Тип монтажной системы	UT3
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Механизм открывания	Ручка
Толщины напольного покрытия	5 мм