

# Технический паспорт

## Электромонтажный лючок GES4, с фиксаторами

Артикульный номер: 7405145



Лючок с защелкой для макс. 6 отдельных приборов серии Modul 45 в 2 универсальных кронштейнах UT3, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.

Выемка 5 мм в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости регулируется до 3, 8 или 10 мм.

Возможно применение до макс. 4 электроустановочных изделий с центральной платой 50 мм.

Электромонтажный лючок с фиксаторами, 2-секционный, для установки монтажной коробки MT4. Могут быть установлены 2 накладки APMT2.

Выемка 5 мм в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия, при необходимости регулируется до 3,8 или 10 мм.



PA Полиамид

### Исходные данные

Артикульный номер	7405145
Тип	GES4-2U10T 7011
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для универсального монтажа
Производитель	OBO
Размер	222x222x65
Цвет	серый RAL 7011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	114 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	3,5932 кг COe / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Электромонтажный лючок GES4, с фиксаторами



Артикульный номер: 7405145

### Размеры



Длина	222 мм
Ширина	222 мм
Высота	65 мм

### Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	6
Количество монтажных коробок	2
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Защитная рамка напольного покрытия	да
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	нет
Толщины стяжки мин.	73 мм
Высота пола мин.	73 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для монтажного основания	250/350
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
Длина, наружный размер	222 мм
Длина, монтажный размер	201 мм
С выемкой напольного покрытия	да

# Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES4, с фиксаторами

Артикульный номер: 7405145



## Технические характеристики

Номинальный размер монтажных элементов	4
Исполнение с рамкой	Защитная рамка для напольного покрытия
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK08
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Тип монтажной системы	UT3
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 2 000 Н
Zulassungen	VDE
Механизм открывания	Фиксатор
Толщины напольного покрытия	5 мм
Floor covering thickness max.	10 мм