

Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES9-3B, с ручкой

Артикульный номер: 7405079



Резервуар прибора с ручкой для макс. 12 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях. Выемка 5 мм в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости увеличивается до 10 мм.

Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.

Электромонтажный лючок с ручкой, 3-секционный, для установки монтажной коробки MT9. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. Углубление для вставки фрагмента напольного покрытия в откидной крышке предварительно установлено на 5 мм, при необходимости может быть установлено на 10 мм.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7405079
Тип	GES9-3B U 9011
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для универсального монтажа
Производитель	OBO
Размер	264x264x67
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	205 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,203 кг CO ₂ / 1 Шт.



Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES9-3B, с ручкой

Артикульный номер: 7405079



Размеры



Длина	264 мм
Ширина	264 мм
Высота	67 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	12
Количество монтажных коробок	3
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Защитная рамка напольного покрытия	да
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	нет
Высота пола мин.	73 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для монтажного основания	250/350
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
Длина, наружный размер	264 мм
Длина, монтажный размер	244 мм
С выемкой напольного покрытия	да
Номинальный размер монтажных элементов	9

Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES9-3B, с ручкой

Артикульный номер: 7405079



Технические характеристики

Исполнение с рамкой	Защитная рамка для напольного покрытия
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK08
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Тип монтажной системы	UT4
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Механизм открывания	Ручка
Толщины напольного покрытия	5 мм
Floor covering thickness max.	10 мм