

# Технический паспорт

## Электромонтажный лючок GES9-3S, с защелками

Артикульный номер: 7405085



Резервуар прибора с фиксирующим ползунком для макс. 12 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях. Выемка 5 мм в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости увеличивается до 10 мм.

Подходит для установки до 9 электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм. Для сохранения водонепроницаемости необходимо регулярно смазывать уплотнители тубусов и крышки. Электромонтажный лючок с фиксатором, 3-секционный, для установки монтажной рамки MT9. Могут быть установлены 3 накладки APMT5.

Выемка 5 мм в крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости увеличивается до 10 мм.



PA Полиамид

### Исходные данные

Артикульный номер	7405085
Тип	GES9-3S U 9011
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для универсального монтажа
Производитель	OBO
Размер	264x264x67
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	199,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES9-3S, с защелками



Артикульный номер: 7405085

## Размеры



Высота	67 мм
Размер h	73 мм

## Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	12
Количество монтажных коробок	3
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Защитная рамка напольного покрытия	да
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	нет
Высота пола мин.	73 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для монтажного основания	250/350
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
Длина, наружный размер	264 мм
Длина, монтажный размер	244 мм
С выемкой напольного покрытия	да
Номинальный размер монтажных элементов	9

# Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES9-3S, с защелками

Артикульный номер: 7405085



## Технические характеристики

Исполнение с рамкой	Защитная рамка для напольного покрытия
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK08
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Тип монтажной системы	UT4
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Механизм открывания	Фиксатор
Толщины напольного покрытия	5 мм
Floor covering thickness max.	10 мм