

Технический паспорт

Лючок GES9/10 для ОКА-Т, 3 отсека

Артикульный номер: 7402292



Квадратный монтажный элемент на уровне пола для монтажа в систему каналов ОКА-Т в помещении. С монтажной рамкой для крепления до 3 накладок АРМТ5.

Лючок с ручкой для монтажа в системе каналов ОКА-Т. С монтажной рамкой для крепления до 3 крышек АРМТ5.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7402292
Тип	GES9 10OK U 9011
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для кабельных каналов ОКА
Производитель	ОВО
Размер	264x264x67
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	211 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,6664 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Лючок GES9/10 для ОКА-Т, 3 отсека

Артикульный номер: 7402292



Размеры



Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Возможность монтажа уплотнения	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Диапазон зажима D макс.	36 мм
Диапазон зажима D мин.	14 мм
Механизм открывания	Ручка
Толщины напольного покрытия	10 мм