

Технический паспорт

Квадратный лючок для установки в стяжке высотой 55 мм

Артикульный номер: 7405037



Лючок GES9 с фиксированной высотой 55 мм для применения в системах с электромонтажными каналами в сухих помещениях, в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях. С монтажной коробкой для вертикальной установки устройств серии Modul 45. С 45-мя фиксаторами для разгрузки кабеля от натяжения. Модули данных монтируются максимум с двумя дополнительными монтажными пластинами MPMT45. Лючок оснащен универсальными крепежными уголками.



РА полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7405037
Тип	GES9 55U V 7011
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для монтажа канала
Производитель	OBO
Размер	263x263x59
Цвет	серый RAL 7011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	206,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Квадратный лючок для установки в стяжке высотой 55 мм


Артикульный номер: 7405037



Размеры



Длина	263 мм
Ширина	263 мм
Высота	59 мм
Размер h	55 мм



Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	8
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Защитная рамка напольного покрытия	да
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	нет
Толщины стяжки мин.	55 мм
Высота пола мин.	58 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Длина, наружный размер	263 мм
Длина, монтажный размер	242 мм
С выемкой напольного покрытия	нет
Номинальный размер монтажных элементов	9
Исполнение с рамкой	Защитная рамка для напольного покрытия

Технический паспорт

Квадратный лючок для установки в стяжке высотой 55 мм

Артикульный номер: 7405037



Технические характеристики

Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 5 000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Механизм открывания	Ручка
Толщины напольного покрытия	5 мм