


Технический паспорт

Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55 мм

Артикульный номер: 7405047



Лючок GESR9 с фиксированной высотой 55 мм во внутренних помещениях. С монтажной коробкой для вертикальной установки устройств серии Modul 45. С 45-мя фиксаторами для разгрузки кабеля от натяжения. Модули данных монтируются с помощью дополнительной монтажной пластины MPMT45. Лючок оснащен универсальным крепежным уголком.



РА полиамид

Исходные данные


Артикульный номер	7405047
Тип	GESR9 55U V 7011
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для монтажа канала
Производитель	OBO
Размер	Ø325x61
Цвет	серый RAL 7011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	255 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55 мм

Артикульный номер: 7405047



Размеры		
	Длина	325 мм
	Ширина	325 мм
	Высота	61 мм

Технические характеристики		
Количество встраиваемых устройств	8	
Исполнение	круглой формы	
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля	
Защитная рамка напольного покрытия	да	
Уборка пола	сухой	
Возможность монтажа уплотнения	нет	
Толщины стяжки мин.	55 мм	
Высота пола мин.	58 мм	
Подходит для монтажа в двойных полах	да	
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да	
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да	
Подходит для монтажа в пустотных полах	да	
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет	
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да	
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет	
С выемкой напольного покрытия	нет	
Номинальный размер монтажных элементов	R9	
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет	
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 5 000 Н	

Технический паспорт

Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55 мм

Артикульный номер: 7405047



Технические характеристики

Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Механизм открывания	Ручка
Толщины напольного покрытия	5 мм