

# Технический паспорт

Глухой электромонтажный лючок без углубления для вставки фрагмента напольного покрытия, GES R2  
Артикульный номер: 7405088



Глухой электромонтажный лючок без углубления для вставки фрагмента напольного покрытия, GES R2 для прямой установки в монтажной коробке MT R2.

Для монтажа в напольных покрытиях с сухим типом уборки.



PA полиамид

## Исходные данные

Артикульный номер	7405088
Тип	GES R2B 9011
Обозначение 1	Крышка лючка
Обозначение 2	глухой
Производитель	OBO
Размер	140x140x40
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	8,15 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Глухой электромонтажный лючок без углубления для вставки фрагмента напольного покрытия, GES R2

Артикульный номер: 7405088



## Технические характеристики

Исполнение	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Защитная рамка напольного покрытия	да
Уборка пола	сухой
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
С выемкой напольного покрытия	нет
Нормы	EN 50085-2-2
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 500 Н
Zulassungen	VDE
Механизм открывания	Инструмент