

Технический паспорт

Лючок с тубусом и ручкой, GES R2, состаренная медь

Артикульный номер: 7408864



Лючок с трубой и ручкой для напольного лючка GES R2 для прямой установки в монтажной коробке MT R2 в помещениях.

Тубус соответствует требованиям стандарта EN 50085-2-2 для полов с влажным типом уборки даже при использовании лючка.



Zn

Литье из цинкового сплава под давлением

Cu

омедненный

Исходные данные

Артикульный номер	7408864
Тип	GES R2T Cu
Обозначение 1	Напольная розетка
Обозначение 2	с тубусом
Производитель	OBO
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	омедненный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	100,612 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Лючок с тубусом и ручкой, GES R2, состаренная медь

Артикульный номер: 7408864



Технические характеристики

Исполнение	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Защитная рамка напольного покрытия	да
Уборка пола	влажный
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
С выемкой напольного покрытия	нет
Нормы	EN 50085-2-2
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP66
Коэффициент прочности	IK10
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 15 000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Механизм открывания	Ручка