Технический паспорт

Лючок с трубой и рукояткой, GES R2, цвет: глубокий черный

Артикульный номер: 7408857



Лючок с трубой и рукояткой для напольного лючка GES R2 для прямой установки в монтажной коробке MT R2 в помещениях.

Тубус соответствует требованиям стандарта EN 50085-2-2 для полов с влажным типом уборки даже при использовании лючка.

IP 66 IK 10

Zn Литье из цинкового сплава под давлением

P с порошковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	7408857
Тип	GES R2T KP
Обозначение 1	Напольная розетка
Обозначение 2	с тубусом
Производитель	OBO
Размер	140 mm
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	с порошковым покрытием
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	100,612 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	2,9092 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Лючок с трубой и рукояткой, GES R2, цвет: глубокий черный

Артикульный номер: 7408857

Размеры





Технические характеристики

Исполнение	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Защитная рамка напольного покрытия	да
Уборка пола	влажный
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
С выемкой напольного покрытия	нет
Нормы	EN 50085-2-2
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP66
Коэффициент прочности	IK10
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 15.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Механизм открывания	Ручка