

# Технический паспорт

Откидная крышка с растровой задвижкой, никель

Артикульный номер: 7408850



Лючок с откидной крышкой и фиксатором для лючка GES R2 для прямой установки в монтажной коробке MT R2 в помещениях.

В закрытом состоянии подходит для напольных покрытий с влажным типом уборки



Zn

Литье из цинкового сплава под давлением

N

никелированный

## Исходные данные

Артикульный номер	7408850
Тип	GES R2 Ni
Обозначение 1	Напольная розетка
Обозначение 2	с откидной крышкой
Производитель	OBO
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	60,393 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Откидная крышка с растровой задвижкой, никель

Артикульный номер: 7408850



## Технические характеристики

Исполнение	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Защитная рамка напольного покрытия	да
Уборка пола	влажный
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
С выемкой напольного покрытия	нет
Нормы	EN 50085-2-2
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP66
Коэффициент прочности	IK10
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 15 000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Механизм открывания	Фиксатор