

Технический паспорт

Угловой соединитель А4

Артикульный номер: 6016764



Угловой соединитель для создания элементов угла проволочного лотка.
В комплект поставки входит болт FRS M6 x 12 с комбинированной гайкой.



- A4** Нержавеющая сталь 1.4401
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6016764
Тип	GEV 36 A4
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	3,04 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловой соединитель А4

Артикульный номер: 6016764



Размеры



Размер	42-54 x 23
Длина	56 мм
Ширина	23 мм
Ширина	0,91 in
Высота	16 мм
Высота	0,63 in

Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для проволоки проволочных лотков макс.	4,9 мм
Подходит для проволоки проволочных лотков мин.	3,9 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель