


Технический паспорт

Угловой соединитель FT

Артикульный номер: 6016723



Угловой соединитель для создания элементов угловых секций проволочных кабельных лотков с различными углами (составление угловых секций происходит в месте установки).
В комплект поставки входит болт FRS M6 x 12 с комбинированной гайкой.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6016723
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	3,16 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловой соединитель FT

Артикульный номер: 6016723



Размеры



Размер	42-54 x 23
Длина	56 мм
Ширина	23 мм
Ширина	0,91 in
Высота	16 мм
Высота	0,63 in

Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для проволоки проволочных лотков макс.	4,9 мм
Подходит для проволоки проволочных лотков мин.	3,9 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель