

Технический паспорт

Угловой соединитель

Артикульный номер: 6016715



Угловой соединитель для создания элементов угла проволочного лотка.
В комплект поставки входит болт FRS M6 x 12 с комбинированной гайкой.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6016715
Тип	GEV 36 G
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	ОВО
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	3,04 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0733 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловой соединитель

Артикульный номер: 6016715



Размеры



Размер	42-54 x 23
Длина	56 мм
Ширина	23 мм
Ширина	0,91 in
Высота	16 мм
Высота	0,63 in

Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для проволоки проволочных лотков макс.	4,9 мм
Подходит для проволоки проволочных лотков мин.	3,9 мм
Нержавеющая сталь, проправленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель