


Технический паспорт

Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2, ширина канала 100, высота канала 53
Артикульный номер: 6113002



Кабельный короб с перфорацией дна для монтажа электроустановочных механизмов Modul 45.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6113002
Тип	GK-53100LGR
Обозначение 1	Кабельный короб
Обозначение 2	Rapid 45-2, 1-секционный
Производитель	OBO
Размер	53x100x2000
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	130,3 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,656 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2, ширина канала 100, высота канала 53

Артикульный номер: 6113002



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	100 мм
Высота	53 мм

Технические характеристики

Количество крышек	1
Количество вставных перегородок	1
Конструкция задней стенки (внутренняя сторона)	Сквозной С-образный профиль
Прямоугольная конструкция	да
Перфорация основания	с перфорацией дна
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Полезное поперечное сечение	4400 мм ²
Крышка входит в комплект поставки	да
Ширина верхних крышек	45 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP40
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C