

# Технический паспорт

Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2, ширина канала 100, высота канала 53

Артикульный номер: 6113003



Кабельный короб с перфорацией дна для монтажа электроустановочных механизмов Modul 45.



PVC Поливинилхлорид

## Исходные данные

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6113003                              |
| Тип                                                        | GK-53100SW                           |
| Обозначение 1                                              | Кабельный короб                      |
| Обозначение 2                                              | Rapid 45-2, 1-секционный             |
| Производитель                                              | OBO                                  |
| Размер                                                     | 53x100x2000                          |
| Цвет                                                       | черный; RAL 9005                     |
| Материал                                                   | Поливинилхлорид                      |
| Минимальная единица продажи                                | 12                                   |
| Единица расхода                                            | Метр                                 |
| Масса                                                      | 130,3 кг                             |
| Единица веса                                               | кг/100 м                             |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 2,6984 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр |


# Технический паспорт

Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2, ширина канала 100, высота канала 53

Артикульный номер: 6113003



## Размеры



|        |          |
|--------|----------|
| Длина  | 2 000 мм |
| Ширина | 100 мм   |
| Высота | 53 мм    |

## Технические характеристики

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Количество крышек                              | 1                           |
| Количество вставных перегородок                | 1                           |
| Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) | Сквозной С-образный профиль |
| Прямоугольная конструкция                      | да                          |
| Перфорация основания                           | с перфорацией дна           |
| Не содержит галогенов                          | нет                         |
| Кабельный зажим                                | нет                         |
| Соединитель канала                             | нет                         |
| Монтаж крышки                                  | Скрытолежащий               |
| Монтажное отверстие в основании                | да                          |
| Полезное поперечное сечение                    | 4400 мм <sup>2</sup>        |
| Крышка входит в комплект поставки              | да                          |
| Ширина верхних крышек                          | 45 мм                       |
| Ширина крышки 2                                | 0 мм                        |
| Ширина крышки 3                                | 0 мм                        |
| Вид защиты                                     | IP40                        |
| Защитная плёнка                                | да                          |
| Коэффициент прочности                          | IK08                        |
| Симметрично                                    | да                          |
| Диапазон рабочих температур макс.              | 60 C                        |
| Диапазон рабочих температур мин.               | -15 C                       |