Технический паспорт

Крышка плоского угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, тип 70130
Артикульный номер: 6274423



Плоский угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для изменения направления под углом 90° в кабельных коробах Rapid 80 GK, GKH, GS и GA. Используется в симметричных и асимметричных типах коробов.

PC/ABS Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6274423
Тип	GK-FH70130SW
Обозначение 1	Плоский угол
Обозначение 2	Фасонная деталь крышки
Производитель	OBO
Размер	70x130
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	12,461 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,2305 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры

Длина	172,5 мм
Ширина	138 мм
Высота	73 мм

Технический паспорт

Крышка плоского угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, тип 70130
Артикульный номер: 6274423

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Для высоты короба	130 мм
Для глубины короба	70 мм
Не содержит галогенов	да
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании	нет
Ширина верхних крышек	0 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Защитная плёнка	да
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм