

Технический паспорт

Соединитель и накладка на стык короба

Артикульный номер: 6113210



Накладка на стык для кабельного короба Rapid 45-2, предназначенная для безупречного соединения коробов. Накладка на стык устанавливается непосредственно в профиль. Предназначена для коробов 130 мм.



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

| | |
|--|--|
| Артикульный номер | 6113210 |
| Тип | GK-KS45-2RW |
| Обозначение 1 | Накладка на стык |
| Обозначение 2 | для Rapid 45-2 130 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 133x55x15 |
| Цвет | белоснежный; RAL 9010 |
| Материал | Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол |
| Минимальная единица продажи | 6 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 0,707 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 0,0493 кг CO2e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Соединитель и накладка на стык короба

Артикульный номер: 6113210



Размеры



| | |
|--------|-------|
| Длина | 15 мм |
| Ширина | 55 мм |
| Высота | 17 мм |

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Исполнение | Каширование среза короба |
| Вид крепления | Перемещение (до монтажа) |
| Форма | Симметрично |
| Для высоты короба | 130 мм |
| Для глубины короба | 53 мм |
| Не содержит галогенов | да |
| Ширина верхних крышек | 45 мм |
| Вид защиты | IP40 |
| Коэффициент прочности | IK08 |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -15 C |