


Технический паспорт

Крышка внешнего угла из пластика, гладкая

Артикульный номер: 6274791



Крышка внешнего угла из ПВХ, гладкая поверхность.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6274791
Тип	GK-OTGACW
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	Внешний угол, гладкий
Производитель	OBO
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	9,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка внешнего угла из пластика, гладкая

Артикульный номер: 6274791



Размеры



Длина	200 мм
Ширина	76,5 мм
Высота	12 мм

Технические характеристики

Применение	Внешний угол
Не содержит галогенов	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C