


# Технический паспорт

Крышка внешнего угла из пластика, гладкая

Артикульный номер: 6274792



Крышка внешнего угла из ПВХ, гладкая поверхность.



**PVC** Поливинилхлорид

## Исходные данные

Артикульный номер	6274792
Тип	GK-OTGALGR
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	Внешний угол, гладкий
Производитель	OBO
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	9,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Крышка внешнего угла из пластика, гладкая

Артикульный номер: 6274792



## Размеры



Длина	200 мм
Ширина	76,5 мм
Высота	12 мм



## Технические характеристики

Применение	Внешний угол
Не содержит галогенов	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C