

Технический паспорт

Крышка внешнего угла из пластика, гладкая

Артикульный номер: 6274790



Крышка внешнего угла из ПВХ, гладкая поверхность.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6274790
Тип	GK-OTGARW
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	Внешний угол, гладкий
Производитель	OBO
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	9,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка внешнего угла из пластика, гладкая

Артикульный номер: 6274790



Размеры



Длина	200 мм
Ширина	76,5 мм
Высота	12 мм



Технические характеристики

Применение	Внешний угол
Не содержит галогенов	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C